



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 31 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	638016 6
GTIN	4018754260805
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**. Con insertos para llaves de vaso de 6 caras n.º 642200.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22 y tornillos con hexágono interior con rosca M5 – M18.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 17 uds. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Vasos de punta de 6 caras: 8 uds. n.º 643200 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mango transversal: 1 ud. n.º 641300 tam. 300

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641000 75; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641600 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640100 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Intervalo de ancho de llave hexagonal	4-14 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-32 mm
Número de piezas	31
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Longitud	454 mm
Anchura	253 mm
Altura	64 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643200 7
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643200 12
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641600 1/2
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643200 10
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641000 75
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 300 mm	641300 300
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643200 5
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641000 130
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643200 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643200 4
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643200 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643200 14
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641000 255