



## Surtido de puntas 7 piezas, Tipo: KPS



### Datos de pedido

Número de pedido	675601 KPS
GTIN	4013288038166
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675310 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675320 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: N.º 675250 1 ud. de cada tam. 5,5; 6,5

Mango de acoplamiento: 1 ud.

### Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Quality Dress	Bit-Check 7 Universal 1
Número de piezas	7

Tipo de producto

Herramienta de puntas

**Accesorios**

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

675320 2/25

Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 5,5 mm

675250 5,5

Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 6,5 mm

675250 6,5

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

675310 2/25

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm

675310 1/25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm

675320 1/25