



Surtido de puntas BiTorsion 7 piezas, con recubrimiento de diamante, Tipo: KPS



Datos de pedido

Número de pedido	675651 KPS
GTIN	4013288179999
Clase de artículo	63H

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675510 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675530 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: N.º 675560 1 ud. de cada tam. 5,5; 6,5

Mango de acoplamiento "Rapidaptor": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Quality Dress	Bit-Check 7 Diamond 1

Número de piezas	7
Tipo de producto	Herramienta de puntas

Accesorios

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion, diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675530 1/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675510 2/25
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion, diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675530 2/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion diamantada Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675510 1/25