



Surtido de puntas 10 piezas, con zona de torsión, Tipo: KPS



Datos de pedido

Número de pedido	675671 KPS
GTIN	4013288033772
Clase de artículo	63H

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675200 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.º 675220 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Mango de acoplamiento rápido: 1 ud.

Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Quality Dress	Bit-Check 10 Universal 1
Número de piezas	10

Tipo de producto

Herramienta de puntas

Accesorios

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm

675220 3/25

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm

675200 3/25

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm

675200 1/25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

675220 2/25

Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

675200 2/25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión
Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm

675220 1/25