



Foco LED, 230 V, Consumo de potencia: 26W



Datos de pedido

Número de pedido	081265 26
GTIN	5708997354407
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Lámparas de trabajo NOVA con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Consumo de potencia	29 W
Corriente de alumbrado	400 - 4000 lm
Clase de protección IP	IP 67
Color luz	6000 K

Peso	2380 g
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	100 - 240 V
Anchura total	88 mm
Longitud total	235 mm
Altura total	233 mm
Longitud cable de conexión	5 m
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	NOVA 4K
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Foco