

**Foco LED, 230 V, Consumo de potencia: 84W****Datos de pedido**

Número de pedido	081265 84
GTIN	5708997354445
Clase de artículo	08C

Descripción**Ejecución:**

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Lámparas de trabajo NOVA con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Color luz	6000 K
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 67
Corriente de alumbrado	1200 - 12000 lm

Consumo de potencia	84 W
Peso	4100 g
Tensión nominal	100 - 240 V
Anchura total	102 mm
Longitud total	302 mm
Altura total	298 mm
Longitud cable de conexión	5 m
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	NOVA 10K
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Foco