

**Foco LED, 230 V, Consumo de potencia: 42W****Datos de pedido**

Número de pedido	081265 42
GTIN	5708997354421
Clase de artículo	08C

**Descripción****Ejecución:**

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

**Lámparas de trabajo NOVA** con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable.

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Descripción técnica**

Peso	2660 g
Consumo de potencia	42 W
Color luz	6000 K
Clase de protección IP	IP 67

Corriente de alumbrado	600 - 6000 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	100 - 240 V
Longitud total	267 mm
Anchura total	87 mm
Altura total	262 mm
Longitud cable de conexión	5 m
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	NOVA 6K
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Foco