



Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: 26



Datos de pedido

Número de pedido	081254 26
GTIN	5708997354414
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Lámparas de trabajo NOVA con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable. Gracias al sistema dual se puede utilizar tanto como foco móvil con batería, como con cable de red. Indicador del estado de carga, indicación del tiempo de funcionamiento restante, atenuable en 5 niveles.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cargador.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	400 - 4000 lm
Clase de protección IP	IP 67

Suministro de energía	a batería
Duración ilumin.	1 - 14 h
Zona ATEX	ninguno
Temperatura de color	6000 K
Tensión de batería	11,1 V
Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	4,4 Ah
Cantidad de baterías contenidas	1
Longitud total	235 mm
Altura total	233 mm
Anchura total	88 mm
Valor CRI	80
Peso	1780 g
Consumo de potencia	29 W
Quality Dress	NOVA 3K C+R
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Batería de iones de litio Capacidad de la batería 4400 mAh	081431 4400
--	-------------