



Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: 42



Datos de pedido

Número de pedido	081254 42
GTIN	5708997354438
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Lámparas de trabajo NOVA con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable. Gracias al sistema dual se puede utilizar tanto como foco móvil con batería, como con cable de red. Indicador del estado de carga, indicación del tiempo de funcionamiento restante, atenuable en 5 niveles.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cargador.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	5,2 Ah
Cantidad de baterías contenidas	1

Clase de protección IP	IP 67
Tensión de batería	11,1 V
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado	600 - 6000 lm
Zona ATEX	ninguno
Suministro de energía	a batería
Duración ilumin.	1 - 12 h
Anchura total	92 mm
Longitud total	275 mm
Altura total	275 mm
Valor CRI	80
Peso	2600 g
Consumo de potencia	42 W
Quality Dress	NOVA 5K 42W
Tipo de producto	Lámpara de trabajo