

**HOLEX****Foco LED, 230 V, Consumo de potencia: 60W****Datos de pedido**

Número de pedido	081287 60
GTIN	4045197796400
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

Lámparas de trabajo LED SMD con cristal de opalina para una iluminación homogénea y agradable, así como dos tomas de corriente protegidas contra salpicadura de agua. Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.

- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**
- **Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.**
- **Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.**
- **Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.**

Con **2 tomas protegidas contra salpicaduras de agua.**

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Descripción técnica**

Peso	3330 g
Consumo de potencia	60 W

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Corriente de alumbrado	2250 - 4500 lm
Clase de protección IP	IP 54
Tensión nominal	230 V
Anchura total	292 mm
Longitud total	292 mm
Altura total	80 mm
Longitud cable de conexión	5 m
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Foco