

3M**Cinta abrasiva de material no tejido (A) DF-BL, 13×610 mm, Comparación de granulado: 100****Datos de pedido**

Número de pedido	558478 100
GTIN	4046719327607
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Cinta abrasiva de material no tejido resistente a rasgado y flexible con elevada **estabilidad de los cantos**.

Aplicación:

Para desbarbado, deslustrado y acabado. La **base de tejido de extensibilidad reducida** es especialmente adecuado para esfuerzos más fuertes en máquinas rectificadoras de aire comprimido.

Descripción técnica

Color	marrón
Comparación de granulado	100
Ejecución	A crs
Grado de finura	grueso
Serie	DF-BL

Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	13 mm
Cinta abrasiva longitud	610 mm
Atributo del nombre de producto	13×610 mm
Tipo de producto	Cinta abrasiva de material no tejido

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado	20-25 m/s	
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	20 m/s	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	20 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	20 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	20 m/s	H
Acero < 67 HRC	adecuado	20 m/s	H
INOX	adecuado	20 m/s	
Ti	adecuado	20 m/s	
GG(G)	adecuado	20 m/s	K
CuZn	adecuado	20 m/s	N
Plástico, PRFV	adecuado	20 m/s	
Madera	adecuado	20 m/s	
Barnices	adecuado	20 m/s	
Uni	adecuado	20 m/s	
seco	adecuado		