

HEDI

Cable de prolongación , acoplamiento triple para F, B, PL, CZ, 250 V, Tipo: 15N



Datos de pedido

Número de pedido	081186 15N
GTIN	4003644000104
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Con tomas de corriente para los países **F, B, PL, CZ**.

Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44). Resistente al aceite, a la gasolina y a la radiación UV.

Con acoplamiento triple. **Cable de goma de neopreno** con clavija y acoplamiento de goma protegidos contra salpicaduras de agua.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descripción técnica

Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Estructura de cable	3G1,5
Material cable	Neopreno
Clase de cable	H07RN-F
Longitud de cable	15 m

Clase de protección IP	IP 44
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	E
Atributo del nombre de producto	250 V
Tensión de red	250 V
Tipo de producto	Cable de prolongación

Accesorios

Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo S	081191 S
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo L	081191 L
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo XL	081191 XL