



Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 2-2,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	428500 2-2,5
GTIN	2050001893048
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Modelo "Micro" con resolución mejorada de 2 μ m.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Atención:

Micrómetro de interiores XT para **medición de 2 puntos**.

Descripción técnica

Lectura	0,002 mm
Medida a	0 mm
Profundidad de medición estándar	9 mm
Límite de error	0,004 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20