

## Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	483914 1
GTIN	2050001864451
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de  $\varnothing$  1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de  $\varnothing$  3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. A partir de  $\varnothing$  1,00, un lado con bisel.

#### Nota:

Indicar el  $\varnothing$  deseado como información adicional en el pedido, p. ej., n.º 483914 tam. 5 **10,08**.

### Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Longitud espiga de medición	40 mm
medida nominal	0,5 - 0,99 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Tipo de producto	Espiga de verificación

### Servicios

Calibración DAkkSEspiga de verificación $\varnothing$ máximo 20	028260 20
CalibraciónEspiga de verificación $\varnothing$ máximo 20	028240 20

