

## Espiga de verificación individual metal duro Clase de tolerancia 1, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	483916 1
GTIN	2050001940957
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

Espiga de verificación de metal duro. Superficie rectificada y lapeada. A partir de  $\varnothing$  5,01 con medidas grabadas.

#### Ventaja:

- **El doble de duro que el acero para calibres.**
- **Resistente a la corrosión**

#### Nota:

Indicar en el pedido **el  $\varnothing$  deseado**, p. ej., n.º 483916 tam. 3 **4,35**.

### Descripción técnica

Longitud espiga de medición	40 mm
Altura de paso	0,01 mm
medida nominal	0,5 - 0,99 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Tipo de producto	Espiga de verificación

### Servicios

Calibración DAkkSEspiga de verificación $\varnothing$ máximo 20	028260 20
CalibraciónEspiga de verificación $\varnothing$ máximo 20	028240 20

