

Soporte para espiga de verificación, bicolor, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	483935 3
GTIN	2050001864710
Clase de artículo	48A

Descripción

Ejecución:

Soporte para espiga de verificación de fundición a presión con tornillo de apriete. Para alojamiento de dos espigas de verificación dentro de un campo de tolerancia.

Lados Pasa y No pasa claramente identificados con marca de color verde y rojo.

Intervalo de Ø: 4,51 - 6,99 mm

Longitud del soporte: 76 mm

Descripción técnica

Intervalo de Ø	4,51 - 6,99 mm
Longitud del soporte	76 mm
Tipo de producto	Soporte para espiga de verificación