

Soporte para espiga de verificación, bicolor, Tipo: 4**Datos de pedido**

Número de pedido	483935 4
GTIN	2050001862761
Clase de artículo	48A

Descripción**Ejecución:**

Soporte para espiga de verificación de fundición a presión con tornillo de apriete. Para alojamiento de dos espigas de verificación dentro de un campo de tolerancia.

Lados Pasa y No pasa claramente identificados con marca de color verde y rojo.

Intervalo de \varnothing : 7 - 9,5 mm

Longitud del soporte: 84 mm

Descripción técnica

Longitud del soporte	84 mm
Intervalo de \varnothing	7 - 9,5 mm
Tipo de producto	Soporte para espiga de verificación