

**Llave de espigas regulable recto, acero fino, Ø nominal de espiga: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628620 4
GTIN	4020772050528
Clase de artículo	63Q

Descripción**Ejecución:**

Acero fino, inoxidable, con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Separación de pitones regulable a	11 - 60 mm
Ø nominal de espiga	4 mm
Tipo	758
Quality Dress	758NI
Longitud L	160 mm
Material	Acero fino, INOX
acodado	no
recta	sí
anchura ajustable	sí
Tipo de producto	Llave de espigas

