



Llave de espigas articulada acodada, Ø máximo / Ø nominal de espiga: 40/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	628810 40/4
GTIN	4020772051068
Clase de artículo	63Q

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.

Acodado, con espigas intercambiables.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Separación de pitones regulable a	18 - 40 mm
Ø máximo	40 mm
Longitud total	158 mm
Ø nominal de espiga	4 mm
Tipo	764C
Rosca de espiga	M4
Quality Dress	764CC
Tipo de producto	Llave de espigas

