



Llave de espigas articulada acodada, Ø máximo / Ø nominal de espiga: 80/4mm



Datos de pedido

Número de pedido	628810 80/4
GTIN	4020772051075
Clase de artículo	63Q

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.

Acodado, con espigas intercambiables.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Separación de pitones regulable a	40 - 80 mm
Longitud total	215 mm
Ø nominal de espiga	4 mm
Ø máximo	80 mm
Tipo	764C
Rosca de espiga	M6
Quality Dress	764CC
Tipo de producto	Llave de espigas

Accesorios

Caja de clasificación de 20 piezas, con espigas y tuercas sueltas

628850