



## Caja de clasificación de 20 piezas, con espigas y tuercas sueltas



### Datos de pedido

Número de pedido	628850
GTIN	4020772050665
Clase de artículo	63Q

### Descripción

**Ejecución:**

2 espigas de Ø 4; 5; 6; 7 y 8 mm cada una. Incl. 10 tuercas M6 en caja clasificadora de plástico transparente.

**Material:**

Acero especial templado, revenido en el tono pavonado.

**Idóneo para :**

Llave de espigas articulada n.º 628810 a partir de tam. 80/4 a 125/8 y n.º 628820 a partir de tam. 80/5 a 125/8.

**Nota:**

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

### Descripción técnica

Ø nominal de espiga	4 mm
Ø nominal de espiga	7 mm
Ø nominal de espiga	6 mm
Ø nominal de espiga	5 mm

Ø nominal de espiga	8 mm
incl. tuerca de apriete	10 × M6
Tipo	764ZB
Quality Dress	764ZB-M6
Número de piezas	10 espigas
Longitud	90 mm
Anchura	65 mm
Altura	20 mm
Peso	95 g
Tipo de producto	Espiga llave de espigas