



## Llave de espigas articulada para llave dinamométrica, Ø máximo / Ø nominal de espiga: 40/4mm



### Datos de pedido

Número de pedido	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Clase de artículo	63Q

### Descripción

**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado.  
Con rectángulo impulsor para utilizar con una llave dinamométrica. Con espigas intercambiables.

**Aplicación:**

Para tuerca de dos agujeros.

**Nota:**

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

### Descripción técnica

Separación de pitones regulable a	18 - 40 mm
Longitud total	120 mm
Ø máximo	40 mm
Ø nominal de espiga	4 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo	764C
Rosca de espiga	M4
Quality Dress	764Md
Tipo de producto	Llave de espigas

