



Llave de espigas articulada para llave dinamométrica, Ø máximo / Ø nominal de espiga: 125/8mm



Datos de pedido

Número de pedido	628820 125/8
GTIN	4020772050191
Clase de artículo	63Q

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificadas y revenido en el tono pavonado. Con rectángulo impulsor para utilizar con una llave dinamométrica. Con espigas intercambiables.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

Ø de espiga = Ø nominal de espiga – 0,1 mm; campo de tolerancia h12.

Descripción técnica

Longitud total	250 mm
Separación de pitones regulable a	80 - 125 mm
Ø máximo	125 mm
Ø nominal de espiga	8 mm
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Tipo	764C
Rosca de espiga	M6
Quality Dress	764Md
Tipo de producto	Llave de espigas

Accesorios

Caja de clasificación de 20 piezas, con espigas y tuercas
sueltas

628850