



Hoja de sierra circular expert for Stainless Steel, Ø hoja D: 305mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 583900 305 |
| GTIN | 3165140839969 |
| Clase de artículo | 54B |

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con **hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones**, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El **recubrimiento** evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los **dientes de metal duro rectificadas con precisión** garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Para el **mecanizado de acero fino**. Dientes de sierra de **Cermet** con dureza especialmente elevada y resistencia al desgaste. No adecuado para acero de alta aleación. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal, ángulo de desprendimiento neutro. Para sierras tronadoras y para ingletes.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

| | |
|------------------|---------|
| Ø de perforación | 25,4 mm |
| Ø | 305 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Cantidad de dientes | 80 |
| Anchura de corte B | 2,5 mm |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |