



Hoja de sierra circular expert for Aluminium, Ø hoja D: 165mm



Datos de pedido

Número de pedido	583920 165
GTIN	3165140796613
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con **hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones**, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El **recubrimiento** evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los **dientes de metal duro rectificadas con precisión** garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Cortes precisos en **aluminio** y en otros metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal con ángulo de desprendimiento negativo para un trabajo sencillo y seguro en el avance manual. Para sierras de penetración y circulares a mano.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø	165 mm
Ø de perforación	20 mm
Cantidad de dientes	52

Anchura de corte B	2,6 mm
Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/6/32,5 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular