



Hoja de sierra circular expert for Aluminium, Ø hoja D: 254mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 583920 254 |
| GTIN | 3165140796781 |
| Clase de artículo | 54B |

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con **hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones**, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El **recubrimiento** evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los **dientes de metal duro rectificadas con precisión** garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Cortes precisos en **aluminio** y en otros metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal con ángulo de desprendimiento negativo para un trabajo sencillo y seguro en el avance manual. Para sierras tronadoras y para ingletes, serrado de paneles.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|--------|
| Ø de perforación | 30 mm |
| Ø | 254 mm |
| Cantidad de dientes | 80 |

| | |
|---|--|
| Anchura de corte B | 2,8 mm |
| Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro | 2/7/42 y 2/9,5/46,5 y 2/9/46 y 2/10/60 mm |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |