



## Hoja de sierra circular expert for Aluminium, Ø hoja D: 305mm



### Datos de pedido

Número de pedido	583920 305
GTIN	3165140796811
Clase de artículo	54B

### Descripción

#### Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con **hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones**, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El **recubrimiento** evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los **dientes de metal duro rectificadas con precisión** garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

#### Aplicación:

Cortes precisos en **aluminio** y en otros metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal con ángulo de desprendimiento negativo para un trabajo sencillo y seguro en el avance manual. Para sierras tronadoras y para ingletes, serrado de paneles.

#### Nota:

**Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.**

### Descripción técnica

Ø	305 mm
Ø de perforación	30 mm
Cantidad de dientes	96

Anchura de corte B	2,8 mm
Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 y 2/9,5/46,5 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular