



## Hoja de sierra circular expert for MultiMaterial, Ø hoja D: 305mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 583930 305    |
| GTIN              | 3165140650113 |
| Clase de artículo | 54B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con **hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones**, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El **recubrimiento** evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los **dientes de metal duro rectificadas con precisión** garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

#### Aplicación:

Para cortar **diferentes materiales** como placas laminadas, epoxi, madera y metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal, ángulo de desprendimiento negativo. Para sierras circulares de mesa, sierras tronadoras y para ingletes, serrado de paneles.

#### Nota:

**Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.**

### Descripción técnica

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ø de perforación    | 30 mm  |
| Ø                   | 305 mm |
| Cantidad de dientes | 96     |

Anchura de corte B

2,4 mm

Tipo de producto

Hoja de sierra circular