

**Desbarbadores MDI 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | GG8107 12 |
| GTIN | 4062406199647 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción**Ejecución:**Tolerancia: **Medida S = ± 0,1 mm.****Como n.º 208107.****Aplicación:**Especialmente adecuado para **achaflanar** y **el desbarbado** de los cantos de las piezas de trabajo, así como para **trabajos de contornos**.**Descripción técnica**

| | |
|--|--------------------|
| Medida S | 8,5 mm |
| Número de dientes Z | 4 |
| Ø de corte D _c | 12 mm |
| Ø de mango D _s | 12 mm |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados |
| Longitud total L | 74 mm |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 |
| Avance f _z en acero < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Contenido | 5 |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Recubrimiento | TiAlN |
| Material de corte | MDI |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo | N |
| Tolerancia Ø nominal | h6 |
| Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado |
| Ángulo de punta del avellanador | 90 grados |
| Refrigeración interior | no |
| Tolerancia de mango | h6 |
| Tipo de producto | Desbarbador |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 280 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado | 200 m/min | N |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 120 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 105 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 100 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 70 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado con restricciones | 60 m/min | P |
| Acero < 55 HRC | adecuado con restricciones | 35 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 60 m/min | M |
| GG(G) | adecuado | 90 m/min | K |
| Uni | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| húmedo mínimo | adecuado con restricciones | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |

Aire adecuada con restricciones

Accesorios

Desbarbado MDI90° Ø h6 DC 12 mm

208107 12