

Garant**Par de mordazas de sujeción, H = 15, Tipo: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	360184 3
GTIN	4062406199838
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Templado, para la sujeción de piezas en bruto. Las bocas de sujeción se pueden emplear como garras reversibles. Nivel de sujeción con 4 mm de altura.

La mordazas cubren cuatro gamas de sujeción.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360180 y n.º 360181 tam. 160 en cada caso.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Descripción técnica

Adecuado para el código de color	PCV 160
Gama de sujeción S1	30 - 40 mm
Gama de sujeción S2	100 - 110 mm
Gama de sujeción S4	90 - 100 mm
Gama de sujeción S3	40 - 50 mm
Anchura de mordazas A	120 mm
Atributo del nombre de producto	H = 15
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

