

HOLEX**Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 40****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | GG5284 40 |
| GTIN | 4062406199692 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción**Ejecución:**

- **Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.**
- **Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.**
- **Apropiado de forma universal para acero e INOX.**
- **Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.**

long life - Disposición de las láminas muy densa para una **vida útil máxima**.

Conforme a 565284.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descripción técnica

| | |
|------------------|----------|
| Ø de perforación | 22,23 mm |
| Ø de muela | 115 mm |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Descripción de la forma | oblicuo |
| Contenido | 100 |
| Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) |
| Símbolo de medio abrasivo | ZA |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |
| Atributo del nombre de producto | Ø 115 mm |
| Optimizado para material de trabajo | INOX |
| Optimizado para material de trabajo | Acero |
| Velocidad circunf. máxima | 80 m/s |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| GG(G) | adecuado con restricciones | | |
| Uni | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico Tamaño de grano 40

565284 40