

HOLEX**Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5286 80
GTIN	4062406201692
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

- **Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.**
- **Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.**
- **Apropiado de forma universal para acero e INOX.**
- **Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.**

long life - Disposición de las láminas muy densa para una **vida útil máxima**.

Conforme a 565286.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descripción técnica

Ø de muela	150 mm
Ø de perforación	22,23 mm

Descripción de la forma	oblicuo
Contenido	100
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Muela abrasiva a láminas long life ZA cónico Tamaño de grano 80

565286 80