

HOLEX**Muela abrasiva a láminas speed ZA plano, Ø 115 mm, Tamaño de grano: 80**

Datos de pedido

Número de pedido	GG5294 80
GTIN	4062406201722
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

- **Corindón de circonio (ZA) de alta calidad para un gran rendimiento de abrasión.**
 - **Disco de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.**
 - **Apropiado de forma universal para acero e INOX.**
 - **Los mejores resultados en amoladoras angulares de todas las clases de rendimiento.**
- speed** - Disposición de las láminas plana para un **gran volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo y** vida útil elevada.

Conforme a 565294.

Aplicación:

Achaflanado, mecanizado de cantos y mecanizado de superficies exactos.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	115 mm

Descripción de la forma	plano
Contenido	100
Medio abrasivo	Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva a láminas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Muela abrasiva a láminasspeed ZA plano Tamaño de grano 80

565294 80