


HOLEX**Muela abrasiva con Cierre por adherencia (A) Con 15 agujeros, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 220****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5779 220
GTIN	4062406201845
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro. La cara posterior está forrada con terciopelo de bucles.

Muela abrasiva con Cierre por adherencia con dispersión semiabierta, corindón (A).

Conforme a 567790.

Aplicación:

En **lijadoras excéntricas** con plato abrasivo con cierre por adherencia p. ej. n.º 567990 (posibilidad de aspiración del polvo). **Producto "allround"** universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.

Producto Allround universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.

Descripción técnica

Ø de muela	150 mm
Tamaño de grano	220

Contenido	500
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Número taladros de aspiración	15
Máquina de accionamiento	Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm	567990 147
Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm	567885 150
Plato lijador con adherencia de PU Perforación múltiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Muela abrasiva con Cierre por adherencia (A) Con 15 agujeros Tamaño de grano 220	567790 220