


HOLEX**Muela abrasiva con Cierre por adherencia (A) Con 15 agujeros, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 400****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5779 400
GTIN	4062406201876
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro. La cara posterior está forrada con terciopelo de bucles.

Muela abrasiva con Cierre por adherencia con dispersión semiabierta, corindón (A).

Conforme a 567790.

Aplicación:

En **lijadoras excéntricas** con plato abrasivo con cierre por adherencia p. ej. n.º 567990 (posibilidad de aspiración del polvo). **Producto "allround"** universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.

Producto Allround universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.

Descripción técnica

Ø de muela	150 mm
Tamaño de grano	400

Contenido	500
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Número taladros de aspiración	15
Máquina de accionamiento	Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador con adherencia de PU Perforación múltiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm	567885 150
Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm	567990 147
Muela abrasiva con Cierre por adherencia (A) Con 15 agujeros Tamaño de grano 400	567790 400