

**Muela abrasiva, Ø 50,8 mm, Tamaño de grano: 120****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5401 120
GTIN	4062406201944
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Corindón de circonio (ZA) con **la mejor relación coste/eficacia** para el uso rentable en acero y metales no férricos.

Conforme a 554018.

Descripción técnica

Contenido	250
Símbolo de medio abrasivo	ZA
Atributo del nombre de producto	Ø 50,8 mm
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Tipo de producto	Muela abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 900 N/mm ²	adecuado
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones
INOX	adecuado con restricciones
Ti	adecuado con restricciones
GG(G)	adecuado
CuZn	adecuado con restricciones
seco	adecuado

Accesorios

Muela abrasiva(ZA) Granulación 120	554018 120
------------------------------------	------------