

Garant**Lama de tronzar eco, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w:
19/3,1mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273562 19/3,1
GTIN	4062406202644
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

Idóneo para:

Soporte n.º 274093 o 319132 – 319133 (soporte VDI).

Pieza de repuesto:

Tornillo de cierre n.º 279828 tam. 2.

Placa de cierre n.º 279830 tam. 1.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Altura de lama h ₅	19 mm
Ancho de tronzado w	3,1 mm
Serie	Eco
Para Ø máximo de pieza de trabajo	45 mm
Longitud total L	86 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	sí

Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado