

## Garant

### Lama de tronzar eco, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w: 26/4,1 mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	273562 26/4,1
GTIN	4062406202675
Clase de artículo	21U

#### Descripción

##### Ejecución:

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

##### Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

##### Idóneo para:

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o n.º 319132 – 319133 (soporte VDI).

##### Pieza de repuesto:

Tornillo de cierre n.º 279828 tam. 2.

Placa de cierre n.º 279830 tam. 1.

##### Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

#### Descripción técnica

Serie	Eco
Ancho de tronzado w	4,1 mm
Altura de lama h <sub>5</sub>	26 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	80 mm
Longitud total L	110 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	sí

Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado