

**Garant****Lama de tronzar eco, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w:  
32/4,1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273562 32/4,1
GTIN	4062406202705
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

**Aplicación:**

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

**Idóneo para:**

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o n.º 319132 – 319133 (soporte VDI).

**Pieza de repuesto:**

Tornillo de cierre n.º 279828 tam. 2.

Placa de cierre n.º 279830 tam. 1.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	4,1 mm
Serie	Eco
Altura de lama h <sub>5</sub>	32 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	110 mm
Longitud total L	150 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	sí

Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado