

**Garant**

**Lama de tronzar eco, neutro, Altura de lama h<sub>5</sub>/ ancho de tronzado w:  
32/5,1 mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	273564 32/5,1
GTIN	4062406202804
Clase de artículo	21U

## Descripción

### Ejecución:

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.  
Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes (p. ej. EWS).

### Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

### Idóneo para:

Soporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 o n.º 319132 – 319133 (soporte VDI).

### Pieza de repuesto:

Tornillo de cierre n.º 279828 tam. 2.

Placa de cierre n.º 279830 tam. 1.

### Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

## Descripción técnica

Altura de lama h <sub>5</sub>	32 mm
Ancho de tronzado w	5,1 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	120 mm
Serie	Eco
Longitud total L	150 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	sí

Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado