



## Surtido de puntas con herramienta de accionamiento y llave acodada de 6 caras 52 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	675990
GTIN	4013288179968
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango de destornillador con asiento de cambio rápido **Kraftform** para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Incluido llave acodada de 6 caras con cabeza esférica en los tamaños 1,5 - 8,0 mm.

Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento **para uso manual y con máquina**.

Entrega en un estable estuche plegable textil con cierre por adherencia.

#### Ventaja:

Diferenciación fácil de las puntas gracias a la identificación de color y numérica.

#### Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.º 675520 2 uds. tam. 1/25; 4 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 2 uds. tam. 1; 4 uds. tam. 2; 2 uds. tam. 3

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.º 675550 2 uds. tam. TX10; 2 uds. tam. TX15; 3 uds. tam. TX20; 2 uds. tam. TX25; 2 uds. tam. TX30; 1 ud. tam. TX40

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,8x5,5; 1,0x5,5

Puntas IMPACTOR, longitud 50 mm, E 6,3, para Phillips: 2 uds. tam. 2; 1 uds. tam. 3

Puntas IMPACTOR, longitud 50 mm, E 6,3, para Pozidriv: 2 uds. tam. 2; 1 uds. tam. 3

Puntas IMPACTOR, longitud 50 mm, E 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6

Puntas IMPACTOR, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX25; TX30; TX40

Destornillador acodado con cabeza esférica Hex-Plus, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam.  
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm

Mango de destornillador: 1 ud.

Mango de acoplamiento "Rapidator": 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

## Descripción técnica

Mango hexagonal para puntas	C 6,3
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Quality Dress	Kraftform Kompakt 100
Número de piezas	52
Herramienta de accionamiento	Mango de destornillador con cono de cambio rápido
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

## Accesorios

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX15	675550 TX15
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX10	675550 TX10
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675520 2/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675520 3/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX30	675550 TX30

Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Punta IMPAKTOR para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3 Tamaño de ranura en cruz 3	674122 3
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX25	675550 TX25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX40	675550 TX40
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675520 1/25
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3BiTorsion Perfil Torx® TX20	675550 TX20