



Rectificadora de cinta neumática Dynafile®, Tipo: 14000



Datos de pedido

Número de pedido	079551 14000
GTIN	616026140004
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Aparatos de aplicación múltiple con **guía de cinta abrasiva ajustable, marcha recta precisa** y **brazo de contacto** intercambiable para el mecanizado con rueda de contacto o superficie de presión. La cubierta de cinta abrasiva de composite permite un **cambio rápido y sencillo de la cinta abrasiva**. La **refrigeración de la cinta abrasiva** a través del aire de salida prolonga la duración de las cintas abrasivas. Mango regulable **Dynafile®**, robusta limadora de cinta de uso universal.

Aplicación:

Para rectificado, desbarbado, alisado, acabado y pulido; ideal también para el mecanizado flexible de zonas de difícil acceso.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias. 1 brazo de contacto, cinta abrasiva 13×610 mm.

Nota:

Otros modelos de brazo de contacto para Dynafile® a petición o en nuestra eShop.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Anchura de cinta	3–4; 6; 13 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	77 dB(A)
Demanda de aire máxima	876 l/min
Quality Dress	Dynafile
Peso	1,4 kg

Potencia generada	379 W
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Serie de modelo	Dynafile
Longitud de cinta	610 mm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

Accesorios

Brazo de contacto para Dynafile® Tipo 11218	079559 11218
Brazo de contacto para Dynafile® Tipo 11219	079559 11219
Brazo de contacto para Dynafile® Tipo 11231	079559 11231
Brazo de contacto para Dynafile® Tipo 11232	079559 11232
Brazo de contacto para Dynafile® Tipo 11213	079559 11213
Brazo de contacto para Dynafile® Tipo 11216	079559 11216