



## Llave de vaso triangular, para tornillos: M4



### Datos de pedido

Número de pedido	623505 M4
GTIN	4020772044350
Clase de artículo	63Q

### Descripción

**Ejecución:**

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

**Aplicación:**

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

**Norma:****DIN 22417 A**

Longitud del mango: 90 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 6,8 mm

Ø de mango: 9 mm

### Descripción técnica

para tornillos	M4
Longitud del mango	90 mm
Ø de mango	9 mm
Altura de la cabeza medida interior F	6,8 mm
Tipo	22417A

Tipo de producto

Llave de vaso