



Llave de vaso triangular, para tornillos: M6



Datos de pedido

Número de pedido	623505 M6
GTIN	4020772044374
Clase de artículo	63Q

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Longitud del mango: 115 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 10,05 mm

Ø de mango: 14 mm

Descripción técnica

Altura de la cabeza medida interior F	10,05 mm
Longitud del mango	115 mm
Ø de mango	14 mm
para tornillos	M6
Tipo	22417A

Tipo de producto

Llave de vaso