



Llave de vaso triangular, para tornillos: M10



Datos de pedido

Número de pedido	623505 M10
GTIN	4020772044398
Clase de artículo	63Q

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Longitud del mango: 140 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 15,05 mm

Ø de mango: 20 mm

Descripción técnica

Longitud del mango	140 mm
Altura de la cabeza medida interior F	15,05 mm
Ø de mango	20 mm
para tornillos	M10
Tipo	22417A

Tipo de producto

Llave de vaso