



Llave de vaso triangular, para tornillos: M12



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 623505 M12 |
| GTIN | 4020772044404 |
| Clase de artículo | 63Q |

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Longitud del mango: 160 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 16,55 mm

Ø de mango: 20 mm

Descripción técnica

| | |
|---|----------|
| Ø de mango | 20 mm |
| Longitud del mango | 160 mm |
| Altura de la cabeza medida interior F para tornillos | 16,55 mm |
| Tipo | M12 |
| | 22417A |

Tipo de producto

Llave de vaso