



Llave de vaso triangular, para tornillos: M16



Datos de pedido

Número de pedido	623505 M16
GTIN	4020772044411
Clase de artículo	63Q

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Longitud del mango: 180 mm

Altura de la cabeza medida interior F: 20,55 mm

Ø de mango: 25 mm

Descripción técnica

Ø de mango	25 mm
para tornillos	M16
Longitud del mango	180 mm
Altura de la cabeza medida interior F	20,55 mm
Tipo	22417A

Tipo de producto

Llave de vaso