



Unidad de refrigeración, Tipo: CU1/US



Datos de pedido

Número de pedido	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Clase de artículo	31E

Descripción

Ejecución:

- Bandeja para insertos de refrigeración.
- Variante independiente.
- 2 refrigeradores de contacto con guía forzada (¡no daña a las herramientas!).

Aplicación:

- Para la refrigeración en función del contorno.

Suministro:

- Incluye refrigerador activo.
- 5 insertos de refrigeración Ø 6 – 32 mm n.º 354260.

Partes opcionales:

- Estructura inferior adecuada n.º 354290.
- Insertos de refrigeración n.º 354260 – n.º 354279 en la lista de piezas de repuesto.

Nota:

Para el funcionamiento del refrigerador activo se necesitan 1,4 litros de etilenglicol (z.B. Glysantin G48).

Anchura: 430 mm

Altura: 902 mm

Profundidad: 533 mm

Peso: 39 kg

Refrigerador activo anchura: 413 mm

Refrigerador activo altura: 415 mm

Descripción técnica

Refrigerador activo altura	415 mm
Refrigerador activo potencia	0,47 kW
Profundidad	533 mm
Anchura	430 mm
Refrigerador activo profundidad	283 mm
Altura	902 mm
Refrigerador activo anchura	413 mm
Peso	39 kg
Refrigerador activo conexión	2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Refrigerador activo peso	22 kg
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Accesorios para aparato de contracción

Accesorios

Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 12-20 mm	354240 12-20
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 6-9 mm	354236 6-9
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Alojamiento base de herramientas para PSC Para vástago cónico 40 PSC	354227 40
Armario inferior	354290
Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm	354235 12,1-16
	354236 22,1-32

Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción
22,1-32 mm

Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 3-5 mm

354240 3-5

Alojamiento base de herramientas para PSC Para vástago
cónico 63 PSC

354227 63

Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción
12,1-16 mm

354236 12,1-16

Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción
3-5,9 mm

354236 3-5,9

Alojamiento base de herramientas para SK Para vástago
cónico 40 SK

354225 40

Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción
22,1-32 mm

354235 22,1-32

Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 6-12 mm

354240 6-12

Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción
3-5,9 mm

354235 3-5,9

Alojamiento base de herramientas para HSK Para vástago
cónico 40 HSK

354226 40

Alojamiento base de herramientas para SK Para vástago
cónico 50 SK

354225 50

Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción
16,1-22 mm

354236 16,1-22

Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción
6-9 mm

354235 6-9

Alojamiento base de herramientas para SK Para vástago
cónico 30 SK

354225 30

Alojamiento base de herramientas para HSK Para vástago
cónico 32 HSK

354226 32

Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción
16,1-22 mm

354235 16,1-22

Alojamiento base de herramientas para HSK Para vástago
cónico 100 HSK

354226 100

Alojamiento base de herramientas para HSK Para vástago
cónico 50 HSK

354226 50

354235 9,1-12

Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 9,1-12 mm

Alojamiento base de herramientas para PSC Para vástago cónico 50 PSC

354227 50

Alojamiento base de herramientas para PSC Para vástago cónico 30 PSC

354227 30

Alojamiento base de herramientas para HSK Para vástago cónico 80 HSK

354226 80

Alojamiento base de herramientas para HSK Para vástago cónico 63 HSK

354226 63

Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 20-32 mm

354240 20-32

Inserto de refrigeración, pieza en bruto

354279

Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 10 mm

354268 10

Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 12 mm

354268 12

Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 3 mm

354268 3

Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 4 mm

354268 4

Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 5 mm

354268 5

Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 6 mm

354268 6

Inserto de refrigeración 3° Para Ø de sujeción D1 8 mm

354268 8

Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 10-12 mm

354260 10-12

Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 14-16 mm

354260 14-16

Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 18-20 mm

354260 18-20

Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 25-32 mm

354260 25-32

Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 3-5 mm

354260 3-5

Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 6-8 mm

354260 6-8

Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 10-12 mm

354265 10-12

Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 3-5 mm

354265 3-5

Inserto de refrigeración 4,5° Para Ø de sujeción D1 6-8 mm

354265 6-8

