

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
10/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260014 10/06
GTIN	4045197797537
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	6 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	10 mm
Código ISO Soporte	SCACR/L 1010M06
Longitud total L	150 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	10 mm
Tamaño del mango	10 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	269021 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500