

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260014 16/06
GTIN	4045197797551
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	16 mm
Tamaño del mango	16 mm
Anchura de función L_4	16 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Tamaño de placa	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269021 1
Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	SCACR/L 1616M06
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX7

674248 TX7

Tornillo de amarre Tipo 1

269021 1

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500